

Krympomslag, Koppar, EG, #12 Stöd

KATALOGNUMMER

CSB12SLVB



The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

DESIGN

Ger säkrade ögleändar

Lås med stukningsverktyg

Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 402194

Material: Koppar

Yta: Elförzinkat

Stagstorlek: #12

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Två lås bredvid varandra krävs på vajer nr. 12 och 18. Tre lås bredvid varandra krävs på vajer nr. 36 och 48.

Kontrollera låset med mått (ingår ej).

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

[nVent.com/ENDD1](https://www.nvent.com/ENDD1)

