

Förgreningsrörfäste, stålstrukturinfästning, M10, M12 Gäng

KATALOGNUMMER

CSBBRS1MEG

DESIGN

Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång

Fästs mot ståldelar med självborrande/självgängande skruv



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 402239

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 10;12

Flänstjocklek (FT): 2.7 - 12.7 mm

Höjd (H): 28.2 mm

Längd (L): 40.4mm


Bredd (W): 26.9 mm

Skruvdiameter (Sc): 2.7 mm

Skruvlängd (L): 32mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

