

Förgreningsrörfäste, infästning mot trä/betong, M10, M12 Gäng



KATALOGNUMMER

CSBBRS2MEG

DESIGN

Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång

Fastsätts i trä eller betong och godkännande för betong med sprickor behövs inte



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 402240

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 10;12

Höjd (H): 28.2 mm

Längd (L): 40.4mm

Bredd (W): 26.9 mm

Skruvdiameter (Sc): 1/4"



Skruvlängd (L): 44.5mm

Borrdiameter: 5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/CADDY

