

Förgreningsrörfäste, infästning för gängat hål, M10, M12 Gäng



KATALOGNUMMER

CSBBRS3MEG

DESIGN

Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång

Fästs mot betongankare eller konstruktionsinfästningar med invändig gänga

Kan användas för bultning genom stål



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 402241

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 10;12

Höjd (H): 28.2 mm

Längd (L): 40.4mm


Bredd (W): 26.9 mm

Skruvdiameter (Sc): 10

Skruvlängd (L): 19mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

