

4", DN100 Rör/Leding styv Snabb Grip sidokrängningsförstyvning, elektroförzinkad

KATALOGNUMMER

CSBQG0400EG



Horisontellt snabbgreppsbygel som ingår i nVent CADDY-programmet av sprinklerstödsystem från Pentair är konstruerat för förenklad montering vid infästning av mediarör för jordskalv eller andra katastrofhändelser. Den har en innovativ konstruktion för snabb infästning av stödrör mot mediarör och som sparar tid och pengar.

DESIGN

Genom enkel montering i två steg elimineras extra förband mellan stomme och kanal

Fungerar med 1" och 1 1/4" (25 mm och 32 mm) stagrör för att minska lagret

Gula toppar ger en visuell indikering av att bultarna har dragits tillräckligt

Enkel installation med mutterdragare från klämmans undersida

Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 404470

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek: 4"



NB/DN: 100

Höjd (H): 180.40 - 190.9 mm

Bredd (W): 222 mm

FM Loads					
Part Number	Service Pipe Schedule	Lateral			
		Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG	EN10255 L (Lightwall)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (Lightwall)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (Lightwall)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (Lightwall)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4.8 mm (Wall Thickness)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

