

Trapetsstödstag, rör

KATALOGNUMMER

CSBR1

DESIGN

Seismiska trapetsstaghängare

Möjlighet till eftermontering innebär att staget kan installeras efter montering av trapetsmontaget

Fungerar med stagdelar för rörstorlek 40, EMT-slang och stel slang

En nyckelstorlek passar all nödvändig hårdvara, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg

Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll

Provad enligt FM®



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 404566

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 10;12;16;20

Bredd (W): 81.3 mm

Tjocklek (T): 3.4 mm

A.: 88.9 mm

B.: 86.4 mm

C.: 29 mm

FM Belastning					
Delnummer	Förstärkningsstag	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

