

Flänsadapter i stansat stål, 6–19 mm fläns, elförzinkad

KATALOGNUMMER

CSBS1N



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

DESIGN

Kan fästas på I-balkars övre eller nedre fläns eller skenfogar

Den låga profilen passar lätt in mellan metalltaket och stålkonstruktionen

Tumfjäderhållare möjliggör enkel positionering

Finns tillgänglig färdigmonterad till Universal Structural Bracket, eliminerar montering på fältet

Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag

Uppfyller NFPA® 13 som förkvalificerad för jordskalvsäkra applikationer

Provad enligt FM®



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 404125

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Flänstjocklek (FT): 6 - 19 mm

Stångstorlek (RS): 1/2"

A.: 21 mm

B.: 23 mm

C.: 92 mm



D.: 67 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästning och stagprofil ingår ej.

FM Belastning								
Delnummer	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen							
	Vinkelrätt mot konstruktion				Parallell med konstruktion			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

