

Justerbar adapter för I-balk, 6–19 mm fläns, 100–365 mm balk, elförzinkad

KATALOGNUMMER

CSBS4N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.



DESIGN

Inga lösa delar

Ingen montering krävs

Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag

Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning

Provad enligt FM®



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 404131

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Flänstjocklek (FT): 6 - 19 mm

A.: 100 - 365 mm

Stångstorlek 1 (RS1): 3/8"

Stångstorlek 2 (RS2): 1/2"

Höjd (H): 67 mm

Bredd (W): 92 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästning och stagprofil ingår ej.

Delenummer

Vinkelrett på struktur

H
o
r
i
s
o
n
t
a
l
k
a
p
a
s
i
t
e
t
p
e
r
i
n
s
t
a
l
l
a
s
j
o
n
s
v
i
n
k
e
l
f
r
a
v
e
r
t
i
k
a
l
p
a
r
a
l
l
e
l
t
m
e
d
s
t
r
u

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

