

Universellt låsclips, Stål, EG, #12, #18, #36 Stöd, 14 mm Hål

KATALOGNUMMER

CSBURC12

DESIGN

Fäster kabelstag mot stomme

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS
17551:2021



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 402199

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stagstorlek: #12;#18;#36

Hålstorlek (HS): 14 mm

Tjocklek (T): 4.27 mm

UL-listad belastning: 3430N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stagprofil ingår inte.

Monteras på konstruktionen med hjälp av centreringshålet. Trä kabeln genom hålen i de bockade flikarna och stuka fast.

UL Belastning		
Delnummer	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

