

Universellt låsclips, med spår, #12, #18 Stöd, M12 Gäng

KATALOGNUMMER

CSBURCR12

DESIGN

Konstruktion med spår för infästning mot befintlig gängad stång på trapetser

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 402202

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stagstorlek: #12;#18

Stångstorlek (RS): 12


Tjocklek (T): 4.27 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stagprofil ingår inte.

UL Belastning		
Delnummer	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBURCR38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

