

# U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 250 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm

## KATALOGNUMMER

**CUCS0250HD**

## DESIGN

U-profilerad konsolarm med stag

Perforerat/spårat utförande



## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 312110

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Längd (L): 250mm

Höjd (H): 230 mm

Bredd (W): 40 mm

Hålstorlek (HS): 13 mm

A.: 30 mm

B.: 30 mm



C.: 50 mm

D.: 11 mm

E: 36 mm

Tjocklek (T): 3 mm

Diameter (Ø): 11 mm



**VARNING**

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

