

U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 300 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm

KATALOGNUMMER

CUCS0300HD

DESIGN

U-profilerad konsolarm med stag

Perforerat/spårat utförande



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 312120

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Längd (L): 300mm

Höjd (H): 230 mm

Bredd (W): 40 mm

Hålstorlek (HS): 13 mm

A.: 30 mm

B.: 30 mm



C.: 50 mm

D.: 11 mm

E: 36 mm

Tjocklek (T): 3 mm

Diameter (Ø): 11 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

