

Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 508mm dia, 20" Rør, 500 DN

KATALOGNUMMER

DIN508HD

DESIGN

För stora statiska belastningar i industribyggnader

Passar för fixeringspunktapplikationer

Kan svetsas på T-balk för att skapa en glidande del



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 400239

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Ytterdiameter (OD): 508 mm

Rörstorlek: 20"

NB/DN: 500


Hålstorlek (HS): 27 mm

Bredd (W): 70 mm

Tjocklek (T): 10 mm

A.: 600 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

