

# ECN Mutter för C-kanal E2/E2L/E3, M8 Gäng

## KATALOGNUMMER

**E23CNM8**

## DESIGN

Profilmutter för C-profiler



## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 585260

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Kanaltyp: E2;E2L;E3

Stångstorlek (RS): 8

Tjocklek (T): 5 mm

A.: 29 mm



B.: 13 mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Glidkraften F2 är begränsad till 600 N för alla typer av muttrar och T-bultar för C-kanalsystem.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E2                                    | 1200 N           |
| E2L                                   | 1200 N           |
| E3                                    | 1700 N           |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

