


Bjelkeklemmer, M6 stang, 16 mm maks flens



KATALOGNUMMER

EBC

DESIGN

Enkel montering mot balkflänsar

Ett 10,5 mm genomgående hål gör det möjligt att använda M6, M8 eller M10 gängstång för att fästa statisk belastning till 450N

Med tre gängade M6-hål för att fästa elektriska lådor direkt på balkens sida eller botten



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 170380

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Stångstorlek (RS): 6

Hålstorlek (HS): 10.5 mm


Flänstjocklek (FT): 16 mm Max

Vridmoment (TQ): 3 N·m

Statisk belastning: 450N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

