

# BC-M Kanal till balk klämma, 50–60 mm OD, 16 mm Max Fläns



## KATALOGNUMMER

**EBC32M**

## DESIGN

Enkel montering mot balkflänsar

Eliminerar distansböjning av kanaler

Kabelrörsclipset roterar 360 grader



## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 172620

Material: Fjäderstål


Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 50 - 60 mm

Flänstjocklek (FT): 16 mm Max

Vridmoment (TQ): 3 N·m

Statisk belastning: 450N



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

