


BC-MSM Kanal till balk klämma, sidmonterad, 50–60 mm OD, 16 mm Max Fläns



KATALOGNUMMER

EBC32MSM

DESIGN

Enkel montering mot balkflänsar

Eliminerar distansböjning av kanaler

Kabelrörsclipset roterar 360 grader



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 172690

Material: Fjäderstål


Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 50 - 60 mm

Flänstjocklek (FT): 16 mm Max

Vridmoment (TQ): 3 N·m

Statisk belastning: 110N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

