

Trapetsformad hängare för gängad stav, fjäderstål, M10-hål



KATALOGNUMMER

EERTIM10

DESIGN

För upphängning av gängad stång

Gängat hål för enkel montering



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 173140

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Hålstorlek (HS): 10 mm

Håltyp: Gängat

Flänstjocklek (FT): 0.8 - 3 mm


Borrdiameter: 7mm

Statisk belastning 1 (F1): 450N

Statisk belastning 2 (F2): 900N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 gäller för 0,8 – 2,0 mm flänstjocklek. Statisk last 2 gäller för 2,0 – 3,0 mm flänstjocklek.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

