

Hammer-On flänsclips, bottenmont., tapp, S301, 3–8 mm fläns, 11 mm skruv



KATALOGNUMMER

EM24SS1

DESIGN

Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar

Fångande gängad stång minimerar behovet av extra delar

Sortiment av infästningspunkter som erbjuds för minskat lager

Endast hammare krävs för montering

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 179750

Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)

Flänstjocklek (FT): 3 - 8 mm

Stångstorlek (RS): 6


Skruvdiameter (Sc): 6

Skruvlängd (L): 11mm

Statisk belastning 1 (F1): 200N

Statisk belastning 2 (F2): 200N

Statisk belastning 3 (F3): 110N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

