

Hammer-On flänsclips, bottenmont., fjäderstål, 14–20 mm fläns M6-stav



KATALOGNUMMER

EM912

DESIGN

Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar

Sortiment av infästningspunkter som erbjuds för minskat lager

Endast hammare krävs för montering



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 170070

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour



Flänstjocklek (FT): 14 - 20 mm

Stångstorlek (RS): 6

Statisk belastning 1 (F1): 450N

Statisk belastning 2 (F2): 110N

Statisk belastning 3 (F3): 330N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

