

nVent CADDY EZ Riser, 1/2" Rör

KATALOGNUMMER

EZR0050



nVent CADDY EZ Riser är en universalklämma som är utformad för att montera och stödja vertikala rörledningar. Den här enhetliga lösningen kan installeras i flera godkända riktningar och fungerar som en standardklämma, standoff-klämma eller en klämma för snäva utrymmen – fungerar effektivt som tre klämmor i en. nVent CADDY EZ Riser är klar att använda direkt ur förpackningen och har förborrade gängade stånghål för standoff-installationer och skårmarkeringar för enkel borttagning av ändar i utrymmen där stora rörklämmor inte passar.

Entreprenörerna får förenklad materialhantering med en universalklämma som kan monteras i olika riktningar och behåller lutning även när ändarna tas bort.

DESIGN

Endast ett verktyg behövs för åtdragning på grund av räfflade brickor

Kan monteras upp till 60 % snabbare än vanliga klämmor för stålrör

Integrerad ytterligare uppsättning av bulthål medger montering för enkel anpassning med klämman i ett förskjutningsstöd

Inget behov av förråd av olika artiklar för vanliga och snäva vinkelinfästningar ger full funktionalitet

Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 179225

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek: 1/2"

Ytterdiameter (OD): 21.3 mm

Hålstorlek (HS): 9.9 mm

A.: 215.9 mm

B.: 130.2 mm

C.: 22.2 mm



Statisk belastning: 1100N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Klämman är anpassad för stålrör och bör monteras nedanför en koppling eller råkapad ände med bultar som dras till rekommenderat moment.

Hylsnyckel eller dragare rekommenderas för installation.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

