

# FCS Høydejusterbar pærehenger, 1" Rør, 25 DN, 34 mm OD, M10 Stag



## KATALOGNUMMER

**FCS0100M10**

## DESIGN

Rekommenderas för upphängning av stationära icke isolerade sprinklerrör

Nydesignad mutter minimerar friktionen för en enklare höjjustering upp och ner på gängstången (dimension 1/2" till 4")

Den formade toppen gör det enklare att montera ner och montera upp pæronsvepet

De rundade kanterna på svepet hjälper till att guida röret igenom svepet med minimal påverkan på plast eller metlröret

Alla tillbehör för montering ingår



## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597969

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek: 1"

NB/DN: 25

Ytterdiameter (OD): 34 mm

Stångstorlek (RS): M10

Bredd (W): 10 mm


A.: 87 mm

B.: 36 mm

C.: 19 mm

Statisk belastning: 2000N

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

