

FCS Høydejusterbar pærehenger, 1" Rør, 25 DN, 34 mm OD, M8 Stag



KATALOGNUMMER

FCS0100M8

DESIGN

Rekommenderas för upphängning av stationära icke isolerade sprinklerrör

Nydesignad mutter minimerar friktionen för en enklare höjjustering upp och ner på gängstången (dimension 1/2" till 4")

Den formade toppen gör det enklare att montera ner och montera upp pæronsvepet

De rundade kanterna på svepet hjälper till att guida röret igenom svepet med minimal påverkan på plast eller metallröret

Alla tillbehör för montering ingår



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597963

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek: 1"

NB/DN: 25

Ytterdiameter (OD): 34 mm

Stångstorlek (RS): M8

Bredd (W): 10 mm


A.: 85 mm

B.: 36 mm

C.: 19 mm

Statisk belastning: 2000N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

