

FCS Høydejusterbar pærehenger, 5" Rør, 125 DN, 140 mm OD, M12 Stag

KATALOGNUMMER

FCS0500M12

DESIGN

Rekommenderas för upphängning av stationära icke isolerade sprinklerrör

Nydesignad mutter minimerar friktionen för en enklare höjjustering upp och ner på gängstången (dimension 1/2" till 4")

Den formade toppen gör det enklare att montera ner och montera upp päronsvepet

De rundade kanterna på svepet hjälper till att guida röret igenom svepet med minimal påverkan på plast eller metallröret

Alla tillbehör för montering ingår



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597977

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek: 5"

NB/DN: 125

Ytterdiameter (OD): 140 mm

Stångstorlek (RS): M12

Bredd (W): 15 mm


A.: 227 mm

B.: 114 mm

C.: 44 mm

Statisk belastning: 5000N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

