

FPN universell anker, 8-10 mm Skruve

KATALOGNUMMER

FPN12

DESIGN

Expansionsfixering för trä eller fiber-/gipsskivor

För användning i betong, tegel och lättbetong



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 570740

Material: Nylon

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Skruvdiameter: 8 - 10 mm

Längd: 60mm

Borrdiameter: 12mm

Borrhålsdjup: 70mm

Statisk belastning 1: 1800N

Statisk belastning 2: 950N

Statisk belastning 3: 800N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Se statisk belastning 1 för förankring i betong C20/25 utan sprickor. Se statisk belastning 2 för förankring i massivt tegel Mz 20. Se statisk belastning 3 för förankring i massivt sandstensblock KS 20.

Statiska laster beräknas med maximal skruvdiameter.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/GRDD1

