


# Balkklämma med svivel, HD, 24 mm Max Fläns



Inaktuell

## KATALOGNUMMER

**HB2HD**

## DESIGN

Svivelbalkklämma

Passar för montering på lutande stålkonstruktioner

M10 mutter och bricka ingår



## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 336040

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Flänstjocklek (FT): 24 mm Max


Vridmoment (TQ): 6 N·m

Vinkel 1 (a1): 45 ° Min

Vinkel 2 (a2): 30 ° Max

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

