

# HD ekstra kraftig festeklemmer, 60-65 mm OD, 2" Rør, 50 DN, M8, M10 Stag



## KATALOGNUMMER

**HDI065**

## DESIGN

Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel

Lättöppnad fläns för rördimensioner upp till 4"

Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1



## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 577041

Material: Stål;EPDM-SBR-gummi

Yta: Elförzinkat

Temperatur: -50 to 110 °C

Färg: Svart

Ytterdiameter (OD): 60 - 65 mm

Rörstorlek: 2"

NB/DN: 50

Stångstorlek (RS): M8;M10

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 2.5 mm

Skruvdiameter (Sc): 8 mm


Skruvdiameter, metrisk (Sc): M8

Skruvlängd (L): 40mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Foder av EPDM-gummi.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

