

HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 124-129 mm OD, M10, M12 Stag



KATALOGNUMMER

HDN129HD

DESIGN

Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor for nyckel



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnnummer: 575018

Mutter ingår: Ja

Material: Stål

Yta: Varmförsinkt

Ytterdiameter (OD): 124 - 129 mm

Stångstorlek (RS): M10;M12

Bredd (W): 30 mm



Tjocklek (T): 3 mm

Skruvdiameter (Sc): 8 mm

Skruvdiameter, metrisk (Sc): M8

Skruvlängd (L): 40mm

Statisk belastning: 5000N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

