

HD NI rörklämma, tung last, brand/sprinkler, EG, 267–273 mm OD, 10" Rör, 250 DN, M16, M20 Gäng



Inaktuell

KATALOGNUMMER

HDN273

DESIGN

Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 577032

Mutter ingår: Ja

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Ytterdiameter (OD): 267 - 273 mm

Rörstorlek: 10"

NB/DN: 250

Stångstorlek (RS): M16;M20

Bredd (W): 40 mm

Tjocklek (T): 4 mm


Skruvdiameter (Sc): 12 mm

Skruvdiameter, metrisk (Sc): M12

Skruvlängd (L): 40mm

Statisk belastning: 10000N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

