

# Spikpistolsinsats

## KATALOGNUMMER

### IGBSF



## DESIGN

Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe

Idealiska för infästning av kopplingsboxar, elskåp och kabelkanaler

Motverkar skador vid infästning i spröda material

Fungerar med nVent CADDY metalltryckclips

Halogenfri

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 182052

Material: Nylon

Diameter (Ø): 19 mm



A.: 6 mm

Höjd (H): 8.5 mm

Hålstorlek (HS): 3 mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

