

Gummiprofil för C-kanal, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 Kanal, 30 m



KATALOGNUMMER

ISOE01

DESIGN

EPDM isoleringsprofil för att hindra kontakt mellan stöd och ventilationskanal

För C-profiler

Kan användas för gängad stång upp till M10

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 400914

Material: EPDM-SBR-gummi

Temperatur: -50 to 110 °C


Kanaltyp: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Längd (L): 30m

Höjd (H): 6 mm

Bredd (W): 31 mm

Hålstorlek (HS): 8.5 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

