

C Vinkel-flensklips, 1,5-4 mm flens, 6,8 mm hull

KATALOGNUMMER

J1

DESIGN

Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från purlin eller bjälke

Endast hammare krävs för montering



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 170370

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Flänstjocklek (FT): 1.5 - 4 mm


Hålstorlek (HS): 6.8 mm

A.: 10 mm Min

B.: 36 mm

C.: 44 mm

Statisk belastning: 700N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

