


Profilhylleknekt av type CC, slisset, HD, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

KATALOGNUMMER

KCC25H0450HD

DESIGN

Svetsade rygg mot rygg på plan monteringsplåt



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 311815

Struttyp: CC (41 x 41 mm)

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Längd (L): 450mm

Höjd (H): 133 mm

Bredd (W): 50 mm

A.: 22 mm

B.: 41 mm

C.: 41 mm




D.: 50 mm

E: 8 mm

JA: 14 x 27 mm

Tjocklek (T): 2.5 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

