

nVent CADDY Brandklassad kabelhållare, metall, 15 kablar

KATALOGNUMMER

KLICK15



Brandklassade nVent CADDY-metallkabelhållare är mångsidiga fästen som är utformade för installation av medelstora kabelbuntar i trånga utrymmen, t.ex. över innertak. De är kompatibla med traditionell och direkt fastsättning för vägg- och takfästen och har en unik verktygsfri stängningsmekanism som kan manövreras säkert från marken utan att behöva använda någon steg eller lyft, vilket sparar tid. De här kabelhållarna har kort profil och efterlever DIN 4102-12. De är den perfekta lösningen för användningsområden inom el- och datakommunikation.

DESIGN

E30–E90-klassificering enligt DIN 4102-12

Kompatibla med direkt och traditionell fastsättning

Endast en spik per hållare behövs

Kan återanvändas vid spikproblem

Unik stängningsmekanism som kan manövreras säkert från marken

Rundade kanter skyddar mot kabelskador

Redo att användas direkt ur förpackningen

Tillverkade av 100 % återvinningsbara material.



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 182061

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Hålstorlek 1 (HS1): 4.8 mm

Hålstorlek 2 (HS2): 7.4 mm

Hålstorlek 3 (HS3): 11mm

Längd (L): 51mm

Höjd (H): 42 mm

Bredd (W): 40 mm

Kabelkapacitet: 15

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kabelkapacitet baserat på en 9 mm diameterkabel.

*Brandmotståndsklass R30-R120 för utformning av förankringar under brandexponering.





Produkter testade på faktisk betongplatta, enligt de senaste MPA-testinstruktionerna vid tidpunkten för testet.

Se AbP för mer information.

Se AbP för mer information.

Brandklassprovning har utförts med angivna kabeltyper. Motsvarande halogenfri säkerhetskabel kan användas enligt nationella riktlinjer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

