

Gjengeinstallert ståltag med vinkelbrakett, 7 mm Hull 1, Vanlig, M10 Hull 2, Gjenget



KATALOGNUMMER

M10TIB

DESIGN

För upphängning av stång i horisontella konstruktioner som trälaminat eller betongbalk, bjälkar, innertak och väggar

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 175030

Material: Fjäderstål;Stål

Yta: nVent CADDY Armour;Förgalvaniserad

Hålstorlek 1 (HS1): 7 mm

Håltyp 1: Standard

Hålstorlek 2 (HS2): 10 mm


Håltyp 2: Gängat

Statisk belastning: 700N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Visade laster gäller endast för nVent CADDY fästelement.

Infästningsmetod mot stommen måste utvärderas separat.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

