

Gjengeinstallert ståltag med vinkelbrakett, 7 mm Hull 1, Vanlig, M6 Hull 2, Gjenget



KATALOGNUMMER

M6TIB

DESIGN

För upphängning av stång i horisontella konstruktioner som trälaminat eller betongbalk, bjälkar, innertak och väggar

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 174850

Material: Fjäderstål;Stål

Yta: nVent CADDY Armour;Förgalvaniserad

Hålstorlek 1 (HS1): 7 mm

Håltyp 1: Standard

Hålstorlek 2 (HS2): 6 mm


Håltyp 2: Gängat

Statisk belastning: 700N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Visade laster gäller endast för nVent CADDY fästelement.

Infästningsmetod mot stommen måste utvärderas separat.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

