

Stang til flensklips, M8 hull, gjenget, 3-8 mm flens



KATALOGNUMMER

M8Ti24

DESIGN

För upphängning av gängad stång i balkflänsar

Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling

Endast hammare krävs för montering



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 174910

Material: Fjäderstål


Yta: nVent CADDY Armour

Hålstorlek (HS): 8 mm

Håltyp: Gängat

Flänstjocklek (FT): 3 - 8 mm

Statisk belastning: 900N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

