

nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN



KATALOGNUMMER

MFN019EG

DESIGN

Plastbrickan forhindrar att skruven lossnar under installationen

Det kombinerte skruvhuvudet fungerer både med spår og stjernmejsel

Längre öron ger större utrymme for verktug når svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång for att underlätta hanteringen

Skruvlängden har optimerats for att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till for reducera lagerhållningen



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 586101

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Ytterdiameter (OD): 15 - 19 mm

Rörstorlek: 3/8"

NB/DN: 10

Stångstorlek (RS): M8;M10


Bredd (W): 20 mm

Tjocklek (T): 1 mm

Skruvdiameter (Sc): 6

Skruvlängd (L): 17mm

Statisk belastning: 1000N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

