

nVent CADDY Macrofix, isolert rørklammer for ventilasjon, EPDM-SBR, Stål, 300 mm OD, M8, M10 Stag



KATALOGNUMMER

MFVI0300EG

DESIGN

Gängavtrycket bibeholder snabblåsningsskruen og forhindrer at den faller ut under installationen

Flänsen på svepet forhindrer at gummit kan åka av vilket eliminerer omarbete under installation

Det kombinerade skruvhuvudet fungerer både med spår og stjärnmejsel

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen

Halogenfri

Bulldämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)

Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)

Quick locking system prevents the hanger from accidentally opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)

Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 586614

Material: EPDM-SBR-gummi;Stål

Yta: Elförzinkat

Temperatur: -50 to 110 °C

Ytterdiameter (OD): 300 mm

Stångstorlek (RS): M8;M10

Bredd (W): 21 mm

Tjocklek (T): 1.25 mm


Skruvdiameter (Sc): 6

Skruvlängd (L): 40mm

Vinkel (a): 80 °

Statisk belastning: 1000N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

