

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 1/2" Rør, 15 DN, 20-21,3 mm OD, M10 Stag

KATALOGNUMMER

MPZ020

DESIGN

Innehåller mekanism för enkel stängning

Plastbrickor bidrar till att hindra att CPVC eller plaströr skadas och garanterar en flytande inpassning

Buktande kanter och speciellt utformat svetsområde skyddar CPVC-rör

Idealisk för installationer där utrymmet är begränsat och kräver service nära fästytan.

Passar för 3/4" - 2" (20 - 50 DN) stålsprinklerrör

Eliminerar behovet av seismiskt stöd när droppar hålls inom 150 mm (6 tum) från fästytan.

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 595052

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek: 1/2"

NB/DN: 15

Ytterdiameter (OD): 20.0 - 21.3 mm



Stångstorlek (RS): M10

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 1.5 mm

Statisk belastning: 1125N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

