

Macrofix Plus NI EZ med lett lukking 1 1/4" rør, DN32, 40-42,4 mm, M10

KATALOGNUMMER

MPZ040

DESIGN

Innehåller mekanism för enkel stängning

Plastbrickor bidrar till att hindra att CPVC eller plastrør skadas och garanterar en flytande inpassning

Buktande kanter og spesielt utformet svetsområde skyddar CPVC-rør

Idealisk for installationer der utrymmet er begrenset og kræver service nära fæstytan.

Passar for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) stålsprinklerrør

Eliminerer behovet av seismisk stød når droppar hålls inom 150 mm (6 tum) från fæstytan.

Det kombinerade skruvhuvudet fungerer både med spår og stjernmejsel

Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 595056

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rørstorlek: 1 1/4" Min

NB/DN: 32


Ytterdiameter (OD): 40.0 - 42.4 mm

Stångstorlek (RS): M10

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 1.5 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

