

Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M10 stang, 200 mm

KATALOGNUMMER


MTVB10200

DESIGN

Komplett med stång, mutter, bricka och lastfördelningsblock

Gängad stång säkras mot oavsiktlig demontering

Godkänd för användning i stationära brandskyddssystem (för rör upp till 2")



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 584466

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 10

Längd (L): 200mm

Borrdiameter: 25mm


Statisk belastning: 800N

Ultimat statisk belastning (F): 20kN

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last avser den maximalt rekommenderade lasten vid fixering mot en trapetsplåt.

Det slutliga statiska lastvärdet beaktar inte de lastbärande egenskaperna hos det stödjande materialet. En lämplig säkerhetsfaktor måste användas för denna lastbegränsning.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

