

Oval rørklemme med mutter, 12, 15 DN, M8, M10 Stag

KATALOGNUMMER

MXOVDN1215EG

DESIGN

Konstruerad för att stödja förisolerade dubbelrör med integrerad kraftkabel för solpaneler

Klämmans form medger stabil infästning i vägg eller innertak



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 401244

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

NB/DN: 12; 15

Stångstorlek (RS): M8;M10

A.: 43 mm

B.: 78 mm

Bredd (W): 20 mm

Tjocklek (T): 2 mm

Skruvdiameter (Sc): 6

Skruvlängd (L): 20mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

