

OCDC-Ti/T-varv gängad stavhängare, M8 Hål, Gängad, 1–2,5 mm Fläns



KATALOGNUMMER

OCDCTIM8

DESIGN

Fästs mot valv utan att behöva borra eller stansa hål

För upphängning av gängad stång

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 160720

Material: Fjäderstål


Yta: nVent CADDY Armour

Hålstorlek (HS): 8 mm

Håltyp: Gångat

Flänstjocklek (FT): 1.0 - 2.5 mm

Statisk belastning: 400N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

