

CADDY PYRAMID støttesett, 4 tilkoblingsenheter, 1257 mm

KATALOGNUMMER

PEK4B

DESIGN

I satsen ingår stolpfotmontage, ram og stødklæmmor for utrustning


Monteras og justeras till rätt storlek og höjd av en person med ett verktyg

Innovativt tvärbalk og utrustningsstødklæmmor ger snabb montering

Integrerad skumdyna ger mjuk yta for alla taktyper

Varmgalvaniserade og UV-stabiliserade for lång hållbarhet

Monterat stöd kan lyftas som en enhet og enkelt flyttas



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 360426

Material: Stål;Polypropylen;Polyuretan

Yta: Varmförzinkat

Temperatur: -34 to 54.4 °C

Höjd (H): 305 - 457 mm

Längd (L): 1257mm

Stolpbas (A): 314 mm x 4 pc

Fyrkantigt rör (B): 1067 mm x 2 pc

Tværbalksmontering (C): 1232 mm x 2 pc

Bredd (W): 1588 mm

Ytområde: 0.36m²



Enhetsvikt: 36 kg

Ultimat statisk belastning (F): 4980N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last måste vara stabil och jämnt fördelad på båda ramen.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

