

HW Kilmutter för Dovetail Däck, M8 Gäng, 25°

KATALOGNUMMER

PHWC8

DESIGN

Trapetsmutter för hängning från stålinnertak

Enkel att montera

Passar flera profiler för installationsgolv i komposit



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196250

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 8

Vinkel (a): 25 °

A.: 18 mm



B.: 9.5 mm

C.: 9.5 mm

Statisk belastning: 1700N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts								
Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

