

Metall kabelbygel, brandklassad, 10 Kabel

KATALOGNUMMER

PKM10H6IN

DESIGN

Inkluderar insats för E30 brandklassning enligt DIN 4102-12

Idealisk för mindre dragningar av kabel

Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand

Rundade kanter skyddar mot kabelskador

Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och professionellt intryck

Låg profil möjliggör installationer i trånga utrymmen



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 182048

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Hålstorlek (HS): 7.2 mm



Längd (L): 171.5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Brandklassprovning har utförts med angivna kabeltyper. Motsvarande halogenfri säkerhetskabel kan användas enligt nationella riktlinjer.

Brandklass kapacitet för kraftkabel E30				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Delnummer	Antal trådpar	Vajerdiameter	Kabeldiameter	Antal kablar
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	Max 14
	4	0.8 mm	8.8 mm	Max 10
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	Max 24
	4	0.8 mm	8.8 mm	Max 18

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

