

Takmontert pyramide ST justerbar profilstøtte, 254 mm x 152-330 mm

KATALOGNUMMER

PSA10CH13

DESIGN

Justerbar höjd ger bekväm inpassning av rör, slang och kabelkanal förbi störningar

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädningen

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 360468

Material: Polyuretan;Polypropylen;Stål

Yta: Varmförzinkat

Temperatur: -45 to 65 °C

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Längd 1 (L1): 254 mm

Längd 2 (L2): 317.5 mm

Höjd (H): 152 - 330 mm



Bredd (W): 203 mm

Ytområde: 59355mm²

Enhetsvikt: 2 kg

Statisk belastning: 4450N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/CADDY

