

Pyramid ST profilstøtte for tak, 152 mm x 122 mm

KATALOGNUMMER

PSF6C



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

DESIGN

Ger utmärkt stöd för rör, slang, kanal, kabelränna och utrustning

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings tid och arbete

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Transporteras enkelt till taket

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 360463

Material: Polyuretan;Polypropylen;Stål

Yta: Varmförzinkat

Temperatur: -45 to 65 °C

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Längd 1 (L1): 152 mm

Längd 2 (L2): 203 mm

Höjd (H): 122 mm

Bredd (W): 152 mm

Ytområde: 26452mm²



Enhetsvikt: 0.5 kg

Statisk belastning: 1334N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 73,1 kPa (10,6 psi) takbelastning. Kontakta projekt- eller konstruktionsingenjör ang. max tillåten belastning för ett visst takprojekt.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/CADDY

