

Støttesett til verktøyfri kabelrenne på takplate, 318 mm

KATALOGNUMMER

PTF10P

DESIGN

Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg

Stift och fot i pålats rostar inte

Sprinter och monteringshål rymmer de flesta perforerade kabelrännor

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings tid och arbete

Extra stift kan köpas separat

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Transporteras enkelt till taket



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 360519

Material: Polyuretan; Polypropylen; Nylon

Temperatur: -45 to 65 °C

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Längd (L): 318mm



Bredd (W): 201 mm

Höjd (H): 102 mm

Ytområde: 59355mm²

Enhetsvikt: 0.5 kg

Statisk belastning: 4450N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

